

HDC XX6A01 FOXXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 订货号        | 2003850400                              |
| 类型         | <a href="#">HDC XX6A01 FOXXXXX-0400</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118521979                           |
| 数量         | 1 items                                 |

## HDC XX6A01 FOXXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |
|----|----------|
| 净重 | 322.96 g |
|----|----------|

## 温度

|      |                  |
|------|------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 90 °C |
|------|------------------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## 通用数据

|      |                    |        |            |
|------|--------------------|--------|------------|
| 回路数  | 8                  | 电缆长度   | 4 m        |
| 编码   | X-编码               | 插针镀层   | Au (Gold)  |
| 传输速率 | 10 Gbps, 10 Gbit/s | 绝缘电阻   | ≥ 108 Ω    |
| 目录册  | Cat. 6A            | 额定电压   | 50 V       |
| 额定电流 | 0.5 A              | 插拔次数   | \u2265 100 |
| 型号   | 插座                 | 污染等级   | 2          |
| 对侧型号 | 开放式                | 侧面模块型号 | 插座         |

## 电缆技术参数

|      |                                    |        |
|------|------------------------------------|--------|
| 电缆长度 | 4 m                                |        |
| 护套颜色 | 蓝色                                 |        |
| 带屏蔽  | 是                                  |        |
| 卤素   | 不                                  |        |
| 绝缘   | 发泡                                 |        |
| 护套材料 | Radox EM 104                       |        |
| 颜色编码 | 白/橙, 橙色, 白/绿, 绿色, 白/棕, 棕色, 白/蓝, 蓝色 |        |
| 外直径  | 直径                                 | 8.1 mm |
|      | 符号                                 | ±      |
|      | 公差                                 | 0.5    |
| 外径   | 8.1 mm ± 0.5                       |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |