

**HDC XX6A01 FOXXXXX-1500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

**通用订货数据**

订货号	2003851500
类型	<a href="#">HDC XX6A01 FOXXXXX-1500</a>
GTIN (EAN)	4050118522037
数量	1 items

## HDC XX6A01 FOXXXXX-1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	1133.44 g
----	-----------

## 温度

温度限值	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

## 通用数据

回路数	8	电缆长度	15 m
编码	X-编码	插针镀层	Au (Gold)
传输速率	10 Gbps, 10 Gbit/s	绝缘电阻	≥ 108 Ω
目录册	Cat. 6A	额定电压	50 V
额定电流	0.5 A	插拔次数	\u2265 100
型号	插座	污染等级	2
对侧型号	开放式	侧面模块型号	插座

## 电缆技术参数

电缆长度	15 m
护套颜色	蓝色
带屏蔽	是
卤素	不
绝缘	发泡
护套材料	Radox EM 104
颜色编码	白/橙, 橙色, 白/绿, 绿色, 白 / 棕, 棕色, 白/蓝, 蓝色
外直径	直径 8.1 mm 符号 ± 公差 0.5
外径	8.1 mm ± 0.5

## 分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		