


HDC XX5E02 FOXXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

订货号	2003937000
类型	HDC XX5E02 FOXXXXX-7000
GTIN (EAN)	4050118523089
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E02 FOXXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0 g
----	-----

温度

温度限值	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

通用数据

回路数	4	电缆长度	70 m
编码	D-编码	插针镀层	Au (Gold)
传输速率	100 MBit/s	绝缘电阻	≥ 108 Ω
目录册	Cat. 5e	额定电压	250 V
额定电流	4 A	插拔次数	≥ 2265 100
型号	插座	污染等级	2
对侧型号	开放式	侧面模块型号	插座

电缆技术参数

电缆长度	70 m						
护套颜色	蓝色						
带屏蔽	是						
卤素	是, 不						
护套材料	Radox EM 104						
颜色编码	白色, 黄色, 蓝色, 橙色						
外直径	<table border="1"> <tr> <td>直径</td> <td>7.25 mm</td> </tr> <tr> <td>符号</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>公差</td> <td>0.3</td> </tr> </table>	直径	7.25 mm	符号	±	公差	0.3
直径	7.25 mm						
符号	±						
公差	0.3						
外径	7.25 mm ± 0.3						

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		