

PAC-PREM-SL24-AYO-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



随着场地设施变得更为复杂, 某些PLC已不能满足日益增加的 I / O 信号需求, 因此, 许多装置和厂房必须在不改变现场布线的前提下, 对现有控制器进行更新换代。通过使用魏德米勒适配器、预制电缆和接口产品, 您可以轻松、安全地更换 PLC 系统: 您可以保持现有的现场布线, 测试新的系统, 并将安装停机时间缩至最短。

通用订货数据

订货号	2004680010
类型	PAC-PREM-SL24-AYO-1M
GTIN (EAN)	4032248307623
数量	1 items
交货状态	已取消

PAC-PREM-SL24-AY0-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	337 g
----	-------

温度

存储温度	-10...60 °C	工作温度	-10...50
------	-------------	------	----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

电缆长度	1 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	多芯电缆 (LIYY)
接口连接器	2 x BLC 5.08/12/180R	最小回路数	20回路
电缆外径	10.15 - 1 mm	PLC 侧接连接器	SCHNEIDER TSX BLY 01 20P
导线压接面积	0.50 mm ²		

电气数据

最大总电流	10 A	耐压测试	1 KV/1s
每路允许的最大电流	2.5 A	额定电压	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
导线电阻	≤ 40 mΩ/m	导线载流能力	300 pF/m

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		