

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 银灰色, 150 A, 回路数: 5, 间距 P（单位：mm）：18.50, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
订货号	2004960000
类型	WQV 50N/5
GTIN (EAN)	4050118389647
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

宽度 10 mm 宽度 (英寸) 0.3937 inch
净重 80.9 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C 环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型 螺钉固定的 防爆版 不

大小

间距 P (单位 : mm) 18.50 mm

材料参数

基础材料 青铜 镀锌的 颜色编码 银灰色

通用的

回路数 5

额定数据

额定电压 400 V 额定电流 150 A

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件

辅助联接



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

类型	VH 27.4/8/6.4	版本	
订货号	1967090000	W系列, 间隔套筒	
GTIN (EAN)	4032248738700		
数量	5 ST		