


**ELS 16/40 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**ELS**

ELS 标签是用于WKM电缆标记或编组标记座的非粘性插入式专用标签。标签表面采用亚光效果，材质为超薄且抗撕裂的聚酯纤维，为您保证极佳的标记效果和出色的辨识性。在严酷环境下，通过使用WKM防水护套，该解决方案亦能保证电缆标识长期有效。

**通用订货数据**

版本	ELS, 插入式标记号, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 白色
订货号	<a href="#">2005200000</a>
类型	ELS 16/40 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390056
数量	2000 items

**ELS 16/40 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.14 mm	深度 (英寸)	0.0055 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	16 mm	宽度 (英寸)	0.6299 inch
净重	0.15 g		

**温度**

工作温度范围	-40...150 °C
--------	--------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

打印类型	空白	类型	无卤
宽度	16 mm	阻燃等级符合 UL 94	HB
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚酯纤维	打印标志	无
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	工作温度范围	-40...150 °C
每卷数量	2000		

**导线和电缆标记号**

卤素	不	最大压接面积	150 mm <sup>2</sup>
最大电缆外径	115 mm	最小电缆外径	7 mm
导线外径	7 - 115 mm	导线压接面积	150 mm <sup>2</sup>

**分类**


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**ELS 16/40 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**ELS 16/40 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****用于镶嵌式标记号的 WKM**

WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能，以免受环境影响。用电缆扎带固定非常灵活，几乎适合所有截面积的导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座，并用夹子固定。WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。

使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计，结合 MultiCard ELS 标签，能最有效的提供环境保护

**通用订货数据**


类型	WKM 18/43	版本
订货号	<a href="#">1610700000</a>	WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, 接线盒和电缆标
GTIN (EAN)	4008190204488	识牌, 透明
数量	50 ST	

**墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	

**THM MULTIMARK**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。


**通用订货数据**

类型	MULTIMARK ROLLER 115	版本
订货号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

**ELS 16/40 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****THM MULTIMARK PLUS**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	版本
订货号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	