


## ESG 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



保证长期使用寿命: ESG

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力, 足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄, 而耐撕裂性极佳。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | ESG, 设备标识牌, 9 x 17 mm, 黄色  |
| 订货号        | <a href="#">2005210000</a> |
| 类型         | ESG 9/17 MM GE             |
| GTIN (EAN) | 4050118390766              |
| 数量         | 3000 items                 |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.1 mm | 深度 (英寸) | 0.0039 inch |
| 高度 | 9 mm   | 高度 (英寸) | 0.3543 inch |
| 宽度 | 17 mm  | 宽度 (英寸) | 0.6693 inch |
| 净重 | 0.05 g |         |             |

温度

工作温度范围 -40...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

|             |              |              |  |
|-------------|--------------|--------------|--|
| 粘胶剂         | 丙烯酸酯粘合剂      | 类型           | 自我粘贴的, 无卤  |
| 宽度          | 17 mm        | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0  |
| 最大工作温度      | 120 °C       | 最小工作温度       | -40 °C   |
| 颜色编码        | 黄色           | 卤素           | 不  |
| 基础材料        | 聚酯纤维         | 打印标志         | 无  |
| 认证符合 UL 969 | 是            | 适用的打印机       | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 工作温度范围      | -40...120 °C | 每卷数量         | 3000   |


设备标记号

卤素 不

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

图纸



## ESG 9/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型         | RIBBON MM 76/360 SW        | 版本         |  |
| 订货号        | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |  |
| 数量         | 1 ST                       |            |  |

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |