SFX 9/24 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









高度灵活: SFX

如果您想使用常规的扎带解决方案, SFX 标记号则是您标记电缆的不二之选。电缆在自然状态下通常不会呈一条直线。 SFX 标记号以柔软的聚氨酯作为材料,极好地适应了这一情况。 标识牌能配合电缆的弯曲度, 轻松实现附着。

通用订货数据

版本	SlimFix, 导线及电缆标记号, 7 -, 26 x 15 mm, 黄色
订货号	<u>2005380000</u>
类型	SFX 9/24 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390308
数量	1000 items

SFX 9/24 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
7寸和重量	<u> </u>			
₹	0.6 mm	深度 (英寸)	0.0236 inch	
··· 高度	26 mm	高度 (英寸)	1.0236 inch	
500 医度	15 mm	宽度 (英寸)	0.5906 inch	
重	0.24 g			
温度				
□ 「上作温度范围	-4090 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
通用数据	1 12 are the Management (1919)			
型用数据				
T印类型	空白	类型	 无卤	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 mm	 阻燃等级符合 UL 94	НВ	
是大工作温度 是大工作温度	90 °C	最小工作温度	-40 °C	
<u> </u>			不	
基础材料				
示记区域大小	23.5 x 9 mm	适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
L作温度范围	-4090 °C		1000	
异线和电缆标记 号				
氢素	T	目上广拉索和	F002	
^{§系} 最大电缆外径	<u>不</u> 40 mm		500 mm²	
₹人电缆外位 【字区域宽度	9 mm		7 mm 中亚	
《子区域见及 《字区域高度	23.5 mm		<u>扁平</u> 7 -	
《子区域同及 5用电缆扎带			7 - 500 mm ²	
	型科例原	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500 mm²	
} 类				
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
CLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
CLASS 15.0	27-28-11-02			

目录日期/图纸 2

数据信息页

SFX 9/24 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





SFX 9/24 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 76/360 SW

订货号 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

版本

Ink ribbon

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER 115

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

版本

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

4

通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

编制日期 16.11.2025 04:37:38 MEZ