# 数据信息页

### **TM-I 20 MM BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### 过程可靠: TM-I

TM-I 镶嵌式标签具有导片,方便轻松将标签从 TM 机型送入透明护套。当标签塞入到位,导片将在设计位置折断。 之后,可将装好标签的护套轻松推到导线相应位置。优势:可一步实现批量高效预组装。

#### 通用订货数据

版本	TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 20 x 4 mm, 蓝色
订货号	<u>2005950000</u>
类型	TM-I 20 MM BL
GTIN (EAN)	4050118390490
数量	2000 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-08-31T00:00:00+02:00

# **TM-I 20 MM BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
<del></del> 宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
重	0.19 g		
温度			
工作温度范围	-40150 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
HTCD 卡占	水平和垂直的	打印类型	空白
打印方向			エロ HB
		阻燃等级符合 UL 94	
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
预色编码	蓝色	<u> </u>	
基础材料	聚酯纤维	打印标志	五 40.45000
适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	工作温度范围	-40150 °C
<b>事卷数量</b>	2000		
导线和电缆标记号			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	不	最大压接面积	70 mm²
<sup>公然</sup> 最大电缆外径	35 mm	最小电缆外径	1.3 mm
最大电弧力性 导线外径	1.3 - 35 mm	导线压接面积	70 mm <sup>2</sup>
分类			
	50004500	ETUA 7.0	50004533
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# **TM-I 20 MM BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# 数据信息页

#### **TM-I 20 MM BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

#### 通用订货数据

类型 RIBBON MM 76/360 SW 订货号 <u>2005080000</u>

4050118389951

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER 115

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

版本

### **THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

4

### 通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

编制日期 10.11.2025 11:27:15 MEZ