

## SM 36/18-30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 防不当操作: SM

MultiMark 设备标记号可用于识别多个厂商的设备。在各个应用领域，产品保证对所有组件进行明确分配，例如来自不同的供应商控制和信号装置。

## MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## 通用订货数据

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 版本         | SwitchMark, 设备标识牌, 56 x 36 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">2006080000</a>        |
| 类型         | SM 36/18-30 MM GE                 |
| GTIN (EAN) | 4050118391244                     |
| 数量         | 1000 items                        |

## SM 36/18-30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.1 mm | 深度 (英寸) | 0.0039 inch |
| 高度 | 56 mm  | 高度 (英寸) | 2.2047 inch |
| 宽度 | 36 mm  | 宽度 (英寸) | 1.4173 inch |
| 直径 | 30 mm  | 净重      | 0.55 g      |

## 温度

工作温度范围 -40...120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|        |  |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|
| 粘胶剂    | 丙烯酸酯粘合剂  | 类型           | 无卤, 自我粘贴的    |
| 宽度     | 36 mm  | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0          |
| 最大工作温度 | 120 °C   | 最小工作温度       | -40 °C       |
| 颜色编码   | 黄色   | 卤素           | 不            |
| 基础材料   | 聚酯纤维   | 打印标志         | 无            |
| 标记区域大小 | 18 x 36 mm   | 认证符合 UL 969  | 是            |
| 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 工作温度范围       | -40...120 °C |

## 设备标记号

直径 30 mm 卤素 不

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**SM 36/18-30 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## SM 36/18-30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 墨带




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型         | RIBBON MM 76/360 SW        | 版本         |  |
| 订货号        | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |  |
| 数量         | 1 ST                       |            |  |

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |

## THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |