


## EL 100 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



定制标识：EL

MultiMark标识牌样式多样、用法灵活，因此能替代传统标签导轨或专用标签，且更为经济实惠。可以通过与标记对应的软件精确配置任何指定的宽度、高度。刀头对单个标签进行剪切，满足尺寸要求。极适合用于为功能模块或整个接线端子制作大标签。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | THM, 设备标识牌, 100 x , 黄色     |
| 订货号        | <a href="#">2006730000</a> |
| 类型         | EL 100 MM GE 30M           |
| GTIN (EAN) | 4050118391091              |
| 数量         | 1 items                    |

## EL 100 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 0.1 mm   | 深度 (英寸) | 0.0039 inch |
| 高度 | 100 mm   | 高度 (英寸) | 3.937 inch  |
| 长度 | 30000 mm | 长度 (英寸) | 1181.1 inch |
| 净重 | 829 g    |         |             |

## 温度

工作温度范围 -40...120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据


|              |              |        |  |
|--------------|--------------|--------|--|
| 粘胶剂          | 丙烯酸酯粘合剂      | 类型     | 无卤, 自我粘贴的  |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0          | 最大工作温度 | 120 °C   |
| 最小工作温度       | -40 °C       | 颜色编码   | 黄色   |
| 卤素           | 不            | 长度     | 30000 mm   |
| 基础材料         | 聚酯纤维         | 打印标志   | 无  |
| 认证符合 UL 969  | 是            | 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 工作温度范围       | -40...120 °C | 每卷数量   | 1  |

## 设备标记号

卤素 不

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



EL 100 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 类型         | RIBBON MM 110/360 SW       | 版本 |            |
| 订货号        | <a href="#">2005070000</a> | 版本 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |    |            |
| 数量         | 1 ST                       |    |            |

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | THM MMP EXT.RH             | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1302920000</a> | 版本 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> | 版本 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## EL 100 MM GE 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |

### 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON MM 110/300 WS       | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">2918800000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4099986574878              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |