

AIMESA VRM 4,37

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

版本	附件, 刀具组
订货号	2007390000
类型	AIMESA VRM 4,37
GTIN (EAN)	4050118392807
数量	1 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	26.8 mm	深度 (英寸)	1.0551 inch
高度	1.6 mm	高度 (英寸)	0.063 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	4 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

重要注意事项

产品信息	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
------	---

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		