

HDC 24D KBU 1PG29G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定, 普通高度, 电缆接头尺寸: 1*PG29 |
| 订货号 | 2007940000 |
| 类型 | HDC 24D KBU 1PG29G CS |
| GTIN (EAN) | 4050118393965 |
| 数量 | 1 items |

HDC 24D KBU 1PG29G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 43 mm | 深度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 高度 | 75 mm | 高度 (英寸) | 2.9527 inch |
| 宽度 | 116 mm | 宽度 (英寸) | 4.5669 inch |
| 长度 | 116 mm | 长度 (英寸) | 4.5669 inch |
| 净重 | 218.24 g | | |

温度

温度限值

-40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

化学抵抗力

| | |
|-------|---------|
| 材料 | 丙酮 |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 钻孔油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 柴油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 乙醇 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 传动油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 液压油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 冷却剂 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 石油挥发油 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 汗液 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 高级汽油 |
| 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料 | 水 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| 材料 | 紫外 |
| 化学抵抗力 | 不稳定 |
| 材料 | 臭氧 |
| 化学抵抗力 | 不稳定 |

通用参数

| | | | |
|--------|------|------|-------------|
| 表面处理 | 粉末涂层 | 防护等级 | IP65, 插接状态下 |
| 锁定元件材料 | 不锈钢 | | |

HDC 24D KBU 1PG29G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸大小

| | | | |
|-------|----------|--------|-------|
| 进线 | 带螺纹 | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳高度B | 54.65 mm | | |

运行

| | | | |
|---------------|------------|----------|--------|
| 电缆接头尺寸 | 1*PG29 | 插头/插座/盖板 | 下部 底座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 上方输入电缆数量 | 1 |
| 两侧输入电缆数量 | 0 | 外壳设计 | 耦合装置外壳 |
| 锁定系统设计 | 侧面锁定, 普通高度 | 安装尺寸 | 4 |
| 进线 | 带螺纹 | 机罩设计 | 十字托架 |
| 密封 | NBR | BG | 4 |
| 适用于 ModuPlug® | 是 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24D KBU 1PG29G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC 10B DODQ 4B0 | 版本 |
| 订货号 | 1665230000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| GTIN (EAN) | 4008190421939 | |
| 数量 | 1 ST | |