

## SAI-4-M-MVV-M12 1:1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

版本	自装配规格, M12, 400 V, S-编码, LED: 是, 起始器 LED: , 接线类型:
订货号	<a href="#">2009620000</a>
类型	SAI-4-M-MVV-M12 1:1
GTIN (EAN)	4050118396041
数量	1 items

## SAI-4-M-MVV-M12 1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

100 g

## 温度

工作温度

-20 - 80°C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## 联接数据

最小电缆外径

10 mm

最大电缆外径

14 mm

剥线长度

40 mm

电缆接头

M 20

压接范围, 最小

0.2 mm<sup>2</sup>

压接范围, 最大

1.5 mm<sup>2</sup>

存储空间

标准

分线盒出线

自装配规格

PE 连接类型

螺钉联接

## 常规技术数据

防护等级

IP68

插拔式站点防错编码

S-编码

插座数量

4

联接螺纹

M12

污染等级

3

阻燃性能

V-0

插拔次数

≥ 50

LED

是

操作功能的 LED 颜色

不

## 材料数据

外壳基本材料

Pocan

分线盒材料

塑料材质

外壳颜色

灰, RAL 7032

盖罩密封材料

Viton

螺钉插座

CuZn, 镀镍

触点材料

CuZn

插针镀层

镀金的

触点支架材料

PBT (UL 94 V0)

## 电气数据

额定电压, 最大

400 V

单个回路最大载流量

36 A

总电流

144 A

每路信号的电流

12 A

存在电气分离

无

## 电缆技术数据

最大电缆外径

14 mm

最小电缆外径

10 mm

**SAI-4-M-MVV-M12 1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		


SAI-4-M-MVV-M12 1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



接线图



尺寸图



SAI-4-M-MVV-M12 1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备：Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点：

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ESG 9/20 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1609940000</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190203528	
数量	200 ST	