

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### **ELS**

ELS 标签是用于WKM电缆标记或编组标记座的非粘性插入式专用标签。标签表面采用亚光效果,材质为超薄且抗撕裂的聚酯纤维,为您保证极佳的标记效果和出色的辨识性。在严酷环境下,通过使用WKM防水护套,该解决方案亦能保证电缆标识长期有效。

### 通用订货数据

版本	ELS, 插入式标记号, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 白色
订货号	<u>2009980000</u>
类型	ELS 6/30 MM WS
GTIN (EAN)	4050118396850
数量	3000 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

20110	<u> </u>		
OHS	一致		
7寸和重量			
<u> </u>	0.14 mm	深度 (英寸)	0.0055 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
重	0.06 g		
<b>温度</b>			,
工作温度范围	-40150 °C		
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
<b>通用数据</b>			,
打印类型	空白	类型	无卤
<u> </u>	6 mm	凡二 阻燃等级符合 UL 94	HB
<u> </u>	150 °C	最小工作温度	-40 °C
<u> </u>	 白色	<u> </u>	不
基础材料		打印标志	
5用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	工作温度范围	-40150 °C
事卷数量	3000		
导线和电缆标记号			
<b>노</b> 호	<del></del>	<b>里</b> 上 广 拉 <b>苯</b> 卯	150
卤素 最大电缆外径	 115 mm	最大压接面积 最小电缆外径	150 mm² 7 mm
反人电现外位 引线外径	7 - 115 mm		7 mm 150 mm²
<del>分类</del> 分类	7 - 113 mm	<b>☆△△○</b>	130 11111
7 <del>.</del>			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# **ELS 6/30 MM WS**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能,以免受环境 影响。用电缆扎带固定非常灵活,几乎适合所有截面积的

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座,并用夹子 固定。 WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。 使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计,结合 MultiCard ELS 标签,能最有效的 提供环境保护

#### 通用订货数据

类型 WKM 8/30 订货号 1631910000

4008190206666

数量 50 ST

GTIN (EAN)

版本

WKM, 导线及电缆标记号, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, 接线盒和电缆标识

牌,透明

#### 墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

### 通用订货数据

类型 **RIBBON MM 110/360 SW** 

订货号 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 ST 版本

Ink ribbon

### **THM MULTIMARK**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同 材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记 需要。

4

### 通用订货数据

类型 **MULTIMARK ROLLER 115** 

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量

版本

编制日期 02.11.2025 10:19:38 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### **THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <mark>2672590000</mark> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

目录日期/图纸