数据信息页

SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

版本	受保护组件, SAI有源, 附件, 传感器/执行器接插件
订货号	2018050000
类型	SAIEND CAN-M12B 5P A-COD
GTIN (EAN)	4050118401448
数量	1 items

数据信息页

SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

净重	8.8 g

温度

存储温度		工作温度	

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

电缆技术参数

回路数	5

基本技术信息

编码	A 编码	联接螺纹	M12
类型	插座, 直	额定电压	60 V

电气特性

额定电压	60 V

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案



接线图

