


SAKDU 10/ZR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	直通型接线端子, 螺钉联接, 10 mm ² , 800 V, 57 A, 灰色
订货号	2018170000
类型	SAKDU 10/ZR
GTIN (EAN)	4050118434095
数量	50 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	57.73 mm	深度 (英寸)	2.2728 inch
深度 (含 DIN 导轨)	58.5 mm	高度	57 mm
高度 (英寸)	2.2441 inch	宽度	10 mm
宽度 (英寸)	0.3937 inch	净重	27.34 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不
-----	---

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	B6	导线最大压接面积 AWG	AWG 6
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	1.6 Nm
最小拧紧力矩	1.2 Nm	剥线长度	12 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	3
压接范围, 最大	10 mm ²	压接范围, 最小	1.5 mm ²
压接螺钉	M 4	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	10 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	1.5 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	10 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	1.5 mm ²
最大压接面积 软导线	10 mm ²	最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	10 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	1.5 mm ²	接线截面积, 多股细导线, 最小	1.5 mm ²

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

技术数据

系统特征值

必须的端板	无	电位数量	1
层数	1	每层压接点数量	3
每层电位点数量	1	层, 内部桥接	无
PE联接	无	安装导轨已装备	TS 35
N功能	无	PE 功能	无
PEN功能	无		

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 6	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
安装导轨已装备	TS 35		

额定数据

额定横截面	10 mm ²	额定电压	800 V
额定直流电压	800 V	额定电流	57 A
最大电流	57 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.56 mΩ
额定浪涌电压	8 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.82 W
过压等级	III	污染等级	3

额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	6 AWG	电压大小 B (cURus)	300 V
电压大小 D (cURus)	300 V	cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	16 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	16 AWG
电流大小 B (cURus)	65 A	电压大小 C (cURus)	150 V
电流大小 C (cURus)	65 A	电流大小 D (cURus)	10 A
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	6 AWG		

分类

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

附件

附件

通用订货数据

类型	SAKQ 10/2	版本
订货号	1129400000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) :
GTIN (EAN)	4032248996254	10.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
数量	50 ST	
类型	SAKQ 10/3	版本
订货号	1129410000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) :
GTIN (EAN)	4032248996261	10.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
数量	50 ST	
类型	SAKQ 10/4	版本
订货号	1129430000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) :
GTIN (EAN)	4032248996278	10.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
数量	50 ST	
类型	SAKQ 10/10	版本
订货号	1129440000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) :
GTIN (EAN)	4032248996285	10.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
数量	20 ST	
类型	SAKEW 35	版本
订货号	1129450000	端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 50 mm, 宽度: 8.5 mm, V-0, PA 66/6
GTIN (EAN)	4032248970612	
数量	50 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 1.0X5.5X150	版本
订货号	2749380000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118895605	
数量	1 ST	

Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	版本	
订货号	1046350000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00	
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, 白色	
数量	800 ST		

BLM



通用订货数据

类型	BLM 5/8 TB	版本	
订货号	7760380692	BLM, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 Weidmueller,	
GTIN (EAN)	6944169819148	白色	
数量	4800 ST		