# 数据信息页

# **SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

#### 通用订货数据

版本	内置插头, M8 thread, 孔式 直, 紧固螺纹: M8, 回路数: 3, 股线 / 电缆长度: 1.5 m
订货号	<u>2020870000</u>
类型	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
数量	1 items

目录日期/图纸 1

# **SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

_		
•	+LV	
ш	411.	

MAMID 认证		
ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
证书号 (cULus)	E307231	

### 尺寸和重量

净重	26.8 a

# 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

#### 电缆技术参数

芯线横截面积	0.25 mm²	股线 / 电缆长度	1.5 m	
颜色编码	棕色, 蓝色, 黑色	回路数	3	

# 技术资料 可定制接插件

回路数	3	编码	无
插针镀层	镀金的	联接类型	插座
外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100	电缆接头	M 8

### 标准

连接器标准	IEC 61076-2-104

#### 通用参数

回路数	3	
编码	无	
联接螺纹	M8 thread	
插针镀层	镀金的	
拧紧力矩矩	0.6 Nm	
芯线横截面积	0.25 mm <sup>2</sup>	
联接类型	插座	
外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的	
防护等级	IP67, 拧入时	
插拔次数	≥ 100	
电缆接头	M 8	
端口1	M8	
端口 2	Flying wires	
股线 / 电缆长度	1.5 m	
紧固螺纹	M8	
安装扭矩范围	1.5 Nm	
安装扭矩	最大	1.5 Nm
导线外径	-	

# 数据信息页

# **SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

# **SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸 接线图

# 插针分配方案