

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似





Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

安装板

带和不带孔的安装板,用于纵向和横向安装 DIN 安装导轨,或将组件直接安装在安装板上。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 预先打通, 高度: 345 mm, 宽度: 239 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不 锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	2022420000
类型	KTB MOPL 4030 MSZN H
GTIN (EAN)	4050118403268
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
マット マップ			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
₹	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
<u>''</u> 高度	345 mm	高度 (英寸)	13.5826 inch
300 B度	239 mm	宽度 (英寸)	9.4094 inch
重	981 g		
温度			
工作温度			
不保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	度关注物质 (SVHC)	
通用参数	'		
材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的
7.科强度		人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	红板钎处连的
查证的科	个场例似		
付件常规信息			
材料强度	1 5	丰 石小田	<i>4.</i> 2 £Φ£ ₹ ↑ 1 TP ↑ 1
7.科强反	1.5 mm 不锈钢板	表面处理	经镀锌处理的
	个资明似		
分类 			,
TIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
TIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
TIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
CLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
CLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装板



安装板,带及不带穿孔图案,适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨,或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型 GFSC M5X10 TX20 SET

<u>1274150000</u>

GTIN (EAN) 4050118063820

数量 1 ST

版本

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,

深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

导轨材料

订货号



采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件 实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件,您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件,才能确保外壳不漏电,或标签不损坏。

例如,已经开发了通用安装套件 - TPSD,您可以快速安全 地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件,可以 降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

类型 FKSC M6X8 D9/SW3 订货号 0642600000

GTIN (EAN) 4008190058258

数量 50 ST

版本

Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢

深度 7.5 mm



集成、扩展和定制:为每个应用程序实现理想的扩展 新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足 每个只有

端子导轨

安装导轨有两种尺寸,用于在机柜中安装端子导轨(如电子设备、端子)组件。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST KTB4030 HOR	版本
订货号	8000006723	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 239 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理
GTIN (EAN)	4050118652918	的, 经镀铬处理的
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST KTB4030 VER	版本
类型 订货号	TS35X7.5 ST KTB4030 VER 8000006712	版本 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 345 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理