

**KTB GP XX4515 AB S4 PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：  
 是各种应用领域的最佳补充。  
 为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
 调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。  
**法兰板**  
 提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 444 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
订货号	<a href="#">2023820000</a>
类型	KTB GP XX4515 AB S4 PE
GTIN (EAN)	4050118404432
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	444 mm	高度 (英寸)	17.4803 inch
宽度	117 mm	宽度 (英寸)	4.6063 inch
净重	1260 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 外壳接地

法兰板接地	M6 x 15
-------	---------

## 通用参数

材料强度	3 mm	安装指导	螺钉安装
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404
固定	经由螺丝固定的	防护等级 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
格兰板	顶部, 底部	法兰板	是
应用领域	运输业, 防爆区域		

## 附件常规信息

材料强度	3 mm	焊接孔直径 (D)	7 mm
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404

## 分类

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		