

KTB GP 62XX20 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

法兰板

提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 564 mm, 宽度: 167 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
订货号	2023930000
类型	KTB GP 62XX20 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118404319
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-10-31T00:00:00+01:00
替代产品	KTB GP 62XX20 CD S4 PE

KTB GP 62XX20 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	564 mm	高度 (英寸)	22.2047 inch
宽度	167 mm	宽度 (英寸)	6.5748 inch
净重	2230 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

外壳接地

法兰板接地 M6 x 15

通用参数

材料强度	3 mm	安装指导	螺钉安装
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404
固定	经由螺丝固定的	防护等级 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
格兰板	左侧, 右侧	法兰板	是
应用领域	运输业, 防爆区域		

附件常规信息

材料强度	3 mm	焊接孔直径 (D)	7 mm
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404

分类

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		