



PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 空外壳

通用订货数据

版本	Device flange, Variant 4 to IEC 61076-3-106, IP67
订货号	2027660000
类型	IE-BHD-V04P
GTIN (EAN)	4050118406061
数量	200 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E471884

尺寸和重量

深	15.5 mm	深度 (英寸)	0.6102 inch
高度	22.3 mm	高度 (英寸)	0.878 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
最大壁厚	3.5 mm	净重	3.73 g

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	其他
外壳基本材料	PA UL 94 V0	防护等级	IP67

通用标准


连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4	证书号 (cULus)	E471884
-------	------------------------	-------------	---------

分类


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

图纸

图纸



安装开孔



max. Paneldicke: 3,5mm
 max. Panel thickness: 3,5 mm
 M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein
 M2.5 threads mustn't go through the panel

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备：Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点：

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本	
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		