

FAD S5115 SL46 A M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



利用带有预组装电缆的 FAD S5-115 前端适配器，可以安全地从旧 S5-115 将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程系统。

- TS35 固定夹脚
- S5-115 卡由单电源供电

通用订货数据

订货号	2045120000
类型	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
数量	1 items

FAD S5115 SL46 A M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	280 mm	高度 (英寸)	11.0236 inch
宽度	46 mm	宽度 (英寸)	1.811 inch
净重	181.28 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm
-------	------------

联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm
-------	------------

测量数据

工作电压	250 V AC	每个通道的最大电流	6 A
总额定电流	32 A		

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 250 V AC
过压等级	II	污染等级	2
隔离测试交流电压	1.2 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		