

## ESG 15/10 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
  - 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
  - 根据说明采用激光进行个性化打印
- 针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

版本	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
订货号	<a href="#">2047360000</a>
类型	ESG 15/10 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118411171
数量	160 items

## ESG 15/10 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	15 mm	宽度 (英寸)	0.5906 inch
净重	0.46 g		

## 温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.004 kg CO2 eq.

## 通用数据

类型	插拔式	
宽度	15 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
卤素	不	
基础材料	PA 66	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
适用的打印机	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers	
工作温度范围	-40...100 °C	
应用/制造商	西门子 ET 200SP	

## 设备标记号

卤素	不
----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG 15/10 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

---

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

