



通用订货数据

版本	横联件（端子），灰色, 150 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）：18.50, 宽度: 9.5 mm
订货号	2048360000
类型	SAKQ 50/3
GTIN (EAN)	4050118450972
数量	5 items
本地产品	仅在特定国家有售

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

通用订货数据

本地产品	仅在特定国家有售
------	----------

尺寸和重量

深	19.6 mm	深度 (英寸)	0.7717 inch
高度	47 mm	高度 (英寸)	1.8504 inch
宽度	9.5 mm	宽度 (英寸)	0.374 inch
净重	33.54 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不
-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	18.50 mm
----------------	----------

材料参数

颜色编码	灰色
------	----

通用的

回路数	3
-----	---

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	150 A
------	-------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		