## **VP M40 EX SI 7J**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

	VPK EX 7J (防爆堵头,塑料,7J), 插头, 封闭式, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
订货号	<u>2066760000</u>
类型	VP M40 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415452
数量	20 items

## **VP M40 EX SI 7J**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批			
MAMID 认证			
	$\epsilon$		
ROHS			
尺寸和重量			
高度	26.5 mm	高度 (英寸)	1.0433 inch
长度	26.5 mm	长度 (英寸)	1.0433 inch
直径	40 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	17 mm	净重 ————————————————————————————————————	23.45 g
温度			
工作温度	-60 °C70 °C		
环保产品合规			,
	스۔ 구. 지시		
RoHS 合规状态	合规,无例外	加氏 (C)(IIC)	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物	勿顷 (SVHC)	
电缆接头认证号			
	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	电缆接头认证编号 (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
	IP66/68	- <del></del>	
电缆接头 (INMETRO) 认证号 DEF  验收条件	TAE00003WV ATEX, IECEX	电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
通用参数			
O 型圈	硅胶	带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
	 是		bar (30分钟) HB
<u>性似</u> 最大工作温度		<u>阻燃等级付占 OL 94</u> 最小工作温度	-60 °С
戦八工下温及 螺距	1.5 mm	<u>载尔工作/加及</u> 卤素	不
<del>塚咋</del> 标准	IEC 60079-0, EN 60079-0,	点系 抗冲击力	
19AE	IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	W. (1975)	标准
AF 尺寸 1	46 mm	防护等级	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
基础材料	聚酰胺 6	密封圈直径	40.00 mm
密封		螺纹(外部)	M 40
螺纹长度	18 mm	锁紧螺母最小扭力	5.80 Nm
支撑螺丝最大扭力	6.00 Nm	支撑螺丝最小扭力	6.00 Nm
防爆类型	Ex e 提高安全性	安装指导	参见安装指南
锁紧螺母最大扭力	6.00 Nm		
分类 			
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

## **VP M40 EX SI 7J**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## 数据信息页

#### **VP M40 EX SI 7J**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 黄铜锁紧螺母,镀镍板



50 ST

除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

数量

 类型
 SKMU M40 MS
 版本

 订货号
 1737030000
 SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的

 GTIN (EAN)
 4008190956509