

## TST 4 SAKC4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 断路插头 (端子), 米色              |
| 订货号        | <a href="#">2082450000</a> |
| 类型         | TST 4 SAKC4                |
| GTIN (EAN) | 4008190222604              |
| 数量         | 400 items                  |

## TST 4 SAKC4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 宽度 | 4.95 mm | 宽度 (英寸) | 0.1949 inch |
| 净重 | 3.14 g  |         |             |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd |

## 其它技术参数

|      |       |
|------|-------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 |
|------|-------|

## 可压接导线 (额定联接)

|      |      |
|------|------|
| 联接类型 | 插拔联接 |
|------|------|

## 材料参数

|      |    |
|------|----|
| 颜色编码 | 米色 |
|------|----|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002018    | ETIM 9.0    | EC002018    |
| ETIM 10.0   | EC002018    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |