

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 红色, 聚酰胺 66, without, 宽度: 7.4 mm
订货号	2082460000
类型	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190223380
数量	400 items

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.4 mm	深度 (英寸)	0.2913 inch
高度	51 mm	高度 (英寸)	2.0079 inch
宽度	7.4 mm	宽度 (英寸)	0.2913 inch
净重	3.58 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

大小

螺纹 (内部)	without
---------	---------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子导轨
----	--------

通用的

最大工作温度	100 °C
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		