

## HDC 07A ALU BLK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨认并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准 |
| 订货号        | <a href="#">2088980000</a>                                    |
| 类型         | HDC 07A ALU BLK   |
| GTIN (EAN) | 4050118420876   |
| 数量         | 1 items   |

HDC 07A ALU BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

|      |         |         |             |
|------|---------|---------|-------------|
| 深    | 60.5 mm | 深度 (英寸) | 2.3819 inch |
| 高度   | 47.3 mm | 高度 (英寸) | 1.8622 inch |
| 宽度   | 36.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.437 inch  |
| 安装宽度 | 30 mm   | 净重      | 15.84 g     |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

|            |  |
|------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外  |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 化学抵抗力 | 材料    | 丙酮      |
|       | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
|       | 材料    | 钻孔油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 柴油      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 乙醇      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 传动油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 液压油     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 冷却剂     |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 石油挥发油   |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 汗液      |
|       | 化学抵抗力 | 有耐受性    |
|       | 材料    | 高级汽油    |
|       | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| 材料    | 水     |         |
| 化学抵抗力 | 有耐受性  |         |
| 材料    | 紫外    |         |
| 化学抵抗力 | 不稳定   |         |
| 材料    | 臭氧    |         |
| 化学抵抗力 | 不稳定   |         |

通用参数

|        |        |              |             |
|--------|--------|--------------|-------------|
| 拧紧力矩   | 0.5 Nm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         |
| 外壳基本材料 | 塑料材质   | 防护等级         | IP65, 插接状态下 |
| EMC 外壳 | 无      | 锁定元件材料       | 不锈钢         |

HDC 07A ALU BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸大小

|         |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| 孔距 A2   | 30 mm   | 进线      | 不     |
| 外壳宽度 C  | 24.2 mm | 插座宽度 C1 | 30 mm |
| 外壳总长    | 25.2 mm | 外壳高度B   | 23 mm |
| 底座高度 B1 | 3 mm    |         |       |

运行

|               |          |          |            |
|---------------|----------|----------|------------|
| 插头/插座/盖板      | 下部 底座    | 罩盖       | 无盖板        |
| 拧紧力矩          | 0.5 Nm   | 两侧输入电缆数量 | 0          |
| 外壳设计          | 穿体式插座外壳  | 锁定系统设计   | 侧面锁定, 普通高度 |
| 类型            | 标准       | 安装尺寸     | 1          |
| 进线            | 不        | 型号       | 扩展 (运行)    |
| 机罩设计          | 十字托架     | 密封       | NBR        |
| 颜色 (RAL)      | RAL 9011 | BG       | 1          |
| 适用于 ModuPlug® | 无        |          |            |

重要注意事项

产品信息 安装外壳时, 请确保正确放置平垫圈。

分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 07A ALU BLK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC 07A ALU BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | HDC 07A DODL 2BO           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1665760000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准 |
| GTIN (EAN) | 4008190422783              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 类型         | HDC 07A DMDL 2BO           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1665770000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 1, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准 |
| GTIN (EAN) | 4008190422790              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |