

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黄色, 63 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 : mm) : 9.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.55 mm
订货号	<a href="#">2091130000</a>
类型	WQV 10/5
GTIN (EAN)	4008190215903
数量	20 items

**WQV 10/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	18 mm	深度 (英寸)	0.7087 inch
高度	46.6 mm	高度 (英寸)	1.8346 inch
宽度	7.55 mm	宽度 (英寸)	0.2972 inch
净重	9.68 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的
------	-------

**大小**

间距 P (单位 : mm)	9.90 mm
----------------	---------

**材料参数**

基础材料	PA 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

**系统特征值**

类型	用于端子
----	------

**通用的**

回路数	5
-----	---

**额定数据**

额定电流	63 A
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		