


H1,0/16 DS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口

- 105°C 耐热

用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)

材料：镀锡电解铜

规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 红色
订货号	2092480000
类型	H1,0/16 DS R
GTIN (EAN)	4050118421958
数量	500 items
包装	散装

H1,0/16 DS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E354986
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	0.11 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 特殊尺寸, 红色	类型	标准
------	---------------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.4 mm	插针镀层长度 (L2)	10 mm
环直径(D2)	3.5 mm	塑料套厚度 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	16.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 17
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	12 mm
导线压接面积	1 mm ²	颜色编码	DIN

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

