



### 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

### 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，回路数：10，间距 P（单位：mm）：8.00，绝缘：无，宽度：6 mm
订货号	<a href="#">2111230000</a>
类型	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
数量	10 items
本地产品	仅在特定国家有售

**技术数据****审批**

RoHS 一致

**通用订货数据**

本地产品 仅在特定国家有售

**尺寸和重量**

深	15 mm	深度(英寸)	0.5906 inch
宽度	6 mm	宽度(英寸)	0.2362 inch
净重	19.74 g		

**温度**

存储温度 -25 °C...55 °C 环境温度 -5 °C...40 °C

**环保产品合规**RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)**其它技术参数**

固定类型 螺钉固定的 防爆版 不

**大小**

间距 P (单位 : mm) 8.00 mm

**材料参数**

颜色编码 灰色

**通用的**

回路数 10

**额定数据**

额定电压 400 V

**分类**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		