


SAIL-VSA-5.0U-OB-0.75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	阀门电缆 (预装配), 电缆开放端 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), 电缆长度: 5 m, PUR, 黑色
订货号	2152650500
类型	SAIL-VSA-5.0U-OB-0.75
GTIN (EAN)	4050118426748
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

200 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	5 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.75 mm ²
带屏蔽	无	卤素	不
绝缘	PP	加速度	5 m/s ²
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径
弯曲循环	2 Mio	传输速率	200 m/s
护套材料	PUR	防焊接火花	无
颜色编码	棕色, 蓝色, 绿/黄	抗扭强度	0 °/m
静止时的温度范围	-50...80 °C	耐焊珠高温	无
移动中的温度范围	-25...80 °C	回路数	3
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

基本技术信息


编码	结构 A (18 mm)	插针镀层	镀锡
LED	是	类型	电缆开放端 - 阀门插头
额定电压	24 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时	外壳温度范围	-25...+80 °C

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

图纸

尺寸图



尺寸图

