GH MCZ1.5 1674



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









组合端子式的开放式微型外壳,提供 5 个带弹片联接的接线点。可旋转的透明盖片用于标记,且便于调节度电位计和状态显示。上面 3 个接点可通过插拔式横联件联接。同时可提供顶盖。线端子形式的开放式微型外壳,带有5种弹片联接。透明的可旋转顶板用于电位计和状态显示的标记和读取。上面3种联接通过跳线横联。同时可提供用于外壳封闭的盖板。

通用订货数据

安装导轨外壳, OMNIMATE 外壳 - TERMINALBOX 灰-米色, 底座外壳, 联接技术, 宽度: 6 mm
<u>2224220000</u>
GH MCZ1.5 1674
4008190967420
100 items

GH MCZ1.5 1674



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
ب تر	60	次在 / 英一/ \	2 4002 in all
深 京安	63 mm	深度 (英寸)	2.4803 inch
高度 宽度	91 mm	高度 (英寸)	3.5827 inch 0.2362 inch
<u>见及</u> 长度	6 mm 0 mm	 	12.37 g
下 皮	O mm	/	12.37 g
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	度关注物质 (SVHC)	
材料数据			
四 始	V 0	<i>lut l.tt</i> ++ 104	DA 00
阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66
绝缘材料组 基型++***	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		未处理的
基础材料	塑料材质		600 ≤ CTI
常规数据			
颜色编码		·····································	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 32, TS 35	比色表 (相似)	(22,23)
密封选项	是		
设计 - IN 要求			
PCB外形误差	±0.1 mm	PCB厚度	1 mm
印刷线路板厚度公差	±0.1 mm		1 111111
	20.7 111111		
个性化设置选项			
可能的客户特定开孔	 无	可能的客户特定标记	 是
替代颜色		<u> </u>	AE.
外壳属性			
二 ch 小 邓 子			
可安装翻盖	是		<u>是</u> 2
横联	<u></u> 是	连接层数	Z
组件属性			
连接层数	2	PCB 电路板数,最大值	1
横联	 是	联接类型	 弹片联接
分类			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 9.0 ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92
ECLASS 14.0	27-18-27-92	ECLASS 15.0	27-18-27-92
	2, 132, 02	202.00 .0.0	27.1027.02

目录日期/图纸 2

GH MCZ1.5 1674



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

	ZQV 4N/10	版本
订货号		
	<u>1528090000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332896	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/2	版本
订货号	<u>1527930000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332766	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/3	版本
订货号	<u>1527940000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332865	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/30	版本
	<u>2561580000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118570113	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 4N/32	版本
订货号	<u>2561670000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118570175	mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 193.9 mm
数量	5 ST	
	ZQV 4N/4	版本
订货号	<u>1527970000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
• •	4050118332889	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
数量	60 ST	
	ZQV 4N/5	版本
	<u>1527980000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332759	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
771	60 ST	
	ZQV 4N/50	版本
	<u>1528130000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
, ,	4050118332902	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
	5 ST	
	ZQV 4N/6	版本
	<u>1527990000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
, ,	4050118332919	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
	20 ST	
	ZQV 4N/7	版本
	<u>1528020000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
, ,	4050118332780	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
数量 2	20 ST	
数量 类型	5 ST ZQV 4N/6	版本

数据信息页

GH MCZ1.5 1674



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

** #1	701/411/0	uc+
类型	ZQV 4N/8	版本 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
订货号	<u>1528030000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332841	mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/9	版本
订货号	<u>1528070000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118332797	mm):6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/10 SW	版本
订货号	<u>1794060000</u>	W系列, 横联, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234059	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/2 SW	版本
订货号	<u>1793970000</u>	W系列, 横联, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233762	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/20 SW	版本
订货号	<u>1909120000</u>	W系列, 横联, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535804	
数量	20 ST	
类型	ZQV 4N/3 SW	版本
订货号	1794000000	W系列, 横联, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233793	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/4 SW	版本
订货号	1794030000	W系列, 横联, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233915	
数量	60 ST	
类型	ZQV 4N/41 SW	版本
订货号	1794090000	W系列, 横联, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234165	
数量	10 ST	