

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 压线框
订货号	2269800000
类型	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	403224826455 1
数量	10 items

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	8.5 mm	深度 (英寸)	0.3346 inch
高度	45.2 mm	高度 (英寸)	1.7795 inch
宽度	8.9 mm	宽度 (英寸)	0.3504 inch
净重	3.17 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.397 kg CO2 eq.	

其它技术参数

固定类型	卡入	安装指导	直接安装, 汇流排
防爆版	不		

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	8.5 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	6 mm
最小电缆直径	4 mm	接线截面积, 多股线, 最大	6 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	4 mm ²		

大小

间距 P (单位 : mm)	20.00 mm
----------------	----------

材料参数

颜色编码	银色	阻燃等级符合 UL 94	None
------	----	--------------	------

系统特征值

类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
----	--------	-------	---

通用的

安装指导	直接安装, 汇流排
------	-----------

额定数据

额定横截面	6 mm ²
-------	-------------------

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

