

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片









CH20M 外壳的翻盖具有支持应用的实际功能。它可以密封,从而确保更高的安全性和对内容物的保护。您还可以选择使用移印技术在盖板上进行印刷,以清晰地显示重要信息或徽标。

此外, 还可以使用标记直接在盖板上标注特定说明或做标记。

#### 通用订货数据

版本	模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 透明, 翻盖, 宽度: 6.1 mm
订货号	<u>2418620000</u>
类型	CH20M6 C BK 1819
GTIN (EAN)	4032248899142
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS			
	— <u>—</u>		
尺寸和重量			
VII.		Sec. 1.	
<u>深</u>	6.8 mm	深度 (英寸)	0.2677 inch
高度	69.8 mm	高度 (英寸)	2.748 inch
宽度 净重	6.1 mm	宽度 (英寸)	0.2402 inch
/尹里	0.65 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
 材料数据			
阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PC
绝缘材料组	Illa	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数(CTI)	175 ≤ CTI <400
常规数据			
颜色编码	黑色, 透明	防护等级	IP20 (安装后)
炒色编码 比色表 (相似)	黑色, 透明 RAL 9011, -	· 图记等级 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	NAL 9011,-	伍封起坝 ————————————————————————————————————	儿
组件特性 			
安全锁	可铅封	可集成标识牌	是
个性化设置选项			'
可能的客户特定开孔	无	可能的客户特定标记	是
可能的各户特定开允 客户特定订单流程			
	多况上我区域的相分准则		上
分类			<u> </u>
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片

尺寸图






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。 与魏德米勒 Dekafix 一样,MultiFit 系列标记号也能提供标 准却FII

在第一次使用 MultiFit 时,建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号,可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

类型 MF 5/7.5 MC NE WS 订货号 <u>1877680000</u>

GTIN (EAN) 4032248468270

11IN (EAN) 4032248468

数量 320 ST

版本

MultiFit, 端子标记, 5 x 7.5 mm, 间距 P(单位:mm): 7.50 Adels

RKW, Phoenix, 白色

#### 定制印刷



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。 与魏德米勒 Dekafix 一样,MultiFit 系列标记号也能提供标 准打印。

在第一次使用 MultiFit 时, 建议您在接线端子上用样品标 记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号,可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

数量

类型 MF 5/7.5 MC SDR 订货号 <u>1877660000</u> GTIN (EAN) 4032248468256

64 ST

版本

MultiFit, 端子标记, 5 x 7.5 mm, 间距 P(单位:mm): 7.50 Adels

RKW, Phoenix, 根据客户需求

编制日期 16.11.2025 07:34:05 MEZ

目录日期/图纸 4