

## CH20M22 F BK 2010

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



CH20M 外壳的正面元件为您提供多种个性化设计和功能选项。您可以选择移印和激光雕刻等多种印刷方法，以精确而美观地实现您的设计。

电子组件的激光切割同样可行。此外，还可使用标记。前部元件可配备或不配备铰链盖。

## 通用订货数据

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 版本         | 正面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 前置元件, 包括翻盖预处理, 宽度: 22.5 mm |
| 订货号        | <a href="#">2418640000</a>                                  |
| 类型         | CH20M22 F BK 2010                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248899135                                               |
| 数量         | 50 items                                                    |

## CH20M22 F BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 15.5 mm | 深度 (英寸) | 0.6102 inch |
| 高度 | 100 mm  | 高度 (英寸) | 3.937 inch  |
| 宽度 | 22.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.8858 inch |
| 净重 | 5.94 g  |         |             |

## 温度

|      |                              |        |              |
|------|------------------------------|--------|--------------|
| 环境温度 | -25 °C...85 °C               | 工作温度范围 | -40...120 °C |
| 湿度   | 5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结 |        |              |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 材料数据

|              |      |                |             |
|--------------|------|----------------|-------------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0  | 绝缘材料           | PA 66 GF 30 |
| 绝缘材料组        | I    | 表面处理           | 未处理的        |
| 基础材料         | 塑料材质 | 相比漏电起痕指数 (CTI) | 600 ≤ CTI   |

## 常规数据

|          |          |                    |                                      |
|----------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 颜色编码     | 黑色       | 防护等级               | IP20 (安装后)                           |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | 有关整体装配的信息, 请阅读参考文章 | <a href="#">CH20M22 B BK/OR 2010</a> |
| 密封选项     | 无        |                    |                                      |

## 组件特性

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| 可安装翻盖 | 是 | 可集成标识牌 | 无 |
|-------|---|--------|---|

## 个性化设置选项

|           |             |           |        |
|-----------|-------------|-----------|--------|
| 可能的客户特定开孔 | 是           | 可能的客户特定标记 | 是      |
| 客户特定订单流程  | 参见下载区域的指导准则 | 替代颜色      | 更多按需提供 |
| 加工可能性     | 激光加工, 铣削    |           |        |

## 分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 |             |             |

图纸

产品图片



尺寸图



## CH20M22 F BK 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配套联接件

## CH20M22 C - 翻盖



CH20M 外壳的翻盖具有支持应用的实际功能。它可以密封，从而确保更高的安全性和对内容物的保护。您还可以选择使用移印技术在盖板上进行印刷，以清晰地显示重要信息或徽标。此外，还可以使用标记直接在盖板上标注特定说明或做标记。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | CH20M22 C BK 1819          | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">2418670000</a> | 模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 透明, 翻盖, 宽度:  |
| GTIN (EAN) | 4032248899111              | 22.5 mm                                        |
| 数量         | 50 ST                      |                                                |
| 类型         | CH20M22 C TP 8089          | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1073420000</a> | 模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 透明, 翻盖, 宽度: 22.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248831470              | mm                                             |
| 数量         | 50 ST                      |                                                |