

## KCMA-32-400-5A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### 改装用电流互感器

#### 特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

### 通用订货数据

版本	初级电流: 400 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 5 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器
订货号	<a href="#">2420730000</a>
类型	KCMA-32-400-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118429046
数量	1 items
厂商	MBS AG

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	90 mm	深度 (英寸)	3.5433 inch
高度	96.4 mm	高度 (英寸)	3.7953 inch
宽度	59.2 mm	宽度 (英寸)	2.3307 inch
净重	382 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...70 °C	工作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	32.50 mm
安装位置	室内使用		

## 技术特性

电缆长度	0.5 m	防护等级	IP20
绝缘等级	E	额定持续热电流 I <sub>thermal</sub>	1.2 x I <sub>nom</sub>
标称频率	50 Hz		

## 电气特性

精度等级	1	次级电流	0...5 A
负载	5 VA	初级电流	400 A

## 绝缘参数

标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	1
----	--------------------------------------	------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

