

产品图片, 与插图相似



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 初级电流: 250 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 4 VA, 精度等级: 3, 钳式电流互感器 |
| 订货号 | 2420750000 |
| 类型 | KCMA-18-250-1A-4VA-3 |
| GTIN (EAN) | 4050118428926 |
| 数量 | 1 items |
| 厂商 | MBS AG |

KCMA-18-250-1A-4VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 68 mm | 深度 (英寸) | 2.6772 inch |
| 高度 | 64.5 mm | 高度 (英寸) | 2.5394 inch |
| 宽度 | 41.6 mm | 宽度 (英寸) | 1.6378 inch |
| 净重 | 1 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...70 °C | 工作温度 | -5 °C...50 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

带电导线的尺寸

| | | | |
|------|-------|-----|----------|
| 导线类型 | 仅绝缘导体 | 圆导线 | 18.50 mm |
| 安装位置 | 室内使用 | | |

技术特性

| | | | |
|------|-------|-----------------------|-----------------|
| 电缆长度 | 2.5 m | 防护等级 | IP20 |
| 绝缘等级 | E | 额定持续热电流 $I_{thermal}$ | 1.2 x I_{nom} |
| 标称频率 | 50 Hz | | |

电气特性

| | | | |
|------|------|------|---------|
| 精度等级 | 3 | 次级电流 | 0...1 A |
| 负载 | 4 VA | 初级电流 | 250 A |

绝缘参数

| | | | |
|----|--------------------------------------|------|---|
| 标准 | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | 精度等级 | 3 |
|----|--------------------------------------|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

