

**KCMA-18-200-1A-3VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片, 与插图相似



## 改装用电流互感器

## 特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

## 通用订货数据

版本	初级电流: 200 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 3 VA, 精度等级: 3, 钳式电流互感器
订货号	<a href="#">2420760000</a>
类型	KCMA-18-200-1A-3VA-3
GTIN (EAN)	4050118428933
数量	1 items
厂商	MBS AG

**KCMA-18-200-1A-3VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	68 mm	深度 (英寸)	2.6772 inch
高度	64.5 mm	高度 (英寸)	2.5394 inch
宽度	41.6 mm	宽度 (英寸)	1.6378 inch
净重	1 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...70 °C	工作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**带电导线的尺寸**

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	18.50 mm
安装位置	室内使用		

**技术特性**

电缆长度	2.5 m	防护等级	IP20
绝缘等级	E	额定持续热电流 $I_{thermal}$	$1.2 \times I_{nom}$
标称频率	50 Hz		

**电气特性**

精度等级	3	次级电流	0...1 A
负载	3 VA	初级电流	200 A

**绝缘参数**

标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	3
----	--------------------------------------	------	---

**分类**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-18-200-1A-3VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

