

CMA-31-500-5A-5VA-1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器，用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 初级电流: 500 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 5 VA, 精度等级: 1, 已关闭电流互感器 |
| 订货号 | 2420910000 |
| 类型 | CMA-31-500-5A-5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118429169 |
| 数量 | 1 items |
| 厂商 | MBS AG |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 52 mm | 深度 (英寸) | 2.0472 inch |
| 高度 | 80.9 mm | 高度 (英寸) | 3.185 inch |
| 宽度 | 60 mm | 宽度 (英寸) | 2.3622 inch |
| 净重 | 264 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...70 °C | 工作温度 | -5 °C...50 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

带电导线的尺寸

| | | | |
|------|---------------------------------------|------|----------|
| 导线类型 | 仅绝缘导体 | 圆导线 | 25.70 mm |
| 导轨 | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm | 安装位置 | 室内使用 |

技术特性

| | | | |
|------|-------|------------------------------|------------------------|
| 绝缘等级 | E | 额定持续热电流 I _{thermal} | 1.2 x I _{nom} |
| 标称频率 | 50 Hz | | |

电气特性

| | | | |
|------|------|------|---------|
| 精度等级 | 1 | 次级电流 | 0...5 A |
| 负载 | 5 VA | 初级电流 | 500 A |

绝缘参数

| | | | |
|----|---|------|---|
| 标准 | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | 精度等级 | 1 |
|----|---|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

CMA-31-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



拔插式电流互感器-ValueLine



插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器，用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | CMA-31-41-SNAP-ON | 版本 |
| 订货号 | 2723380000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118810622 | |
| 数量 | 1 ST | |