数据信息页

SAIFG-M8S-M10-9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





魏德米勒是业界领先的联接器国际供应商之一。该产品系列的一个重要部分是圆形联接器,即魏德米勒以 SAI 冠名的产品系列。在 SAI 产品的开发过程中,魏德米勒的工程师团队一直坚持理性和成本效益的理念,并通过与关键客户积极展开合作,推出了以性能和优质引领全球市场的产品,广受用户好评。新款采用 S 和 T 编码的 M12 电源分配器就是最好的例子。这些模块具有超高电流和电压范围。因此也能与包括三相电机在内的设备配合使用。

通用订货数据

版本	内置插头, M8 针式, 安装高度: 9 mm		
订货号	<u>2424520000</u>		
类型	SAIFG-M8S-M10-9		
GTIN (EAN)	4050118432251		
数量	25 items		

SAIFG-M8S-M10-9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
BOLLO	7.L			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
净重	5.35 g			
/7里	5.55 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3			
PCB 接插件技术数据				
编码	无	外壳	M8 针式	
安装高度	9 mm		镀镍	
外壳基本材料	CuZn	 联接螺纹	M8	
密封圈材料	FPM, NBR			
PB47 USB /M12 I通用参数				
外壳基本材料	CuZn	联接螺纹	M8	
系统参数				
插针排数	1			
重要注意事项				
备注				
分类				
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556	
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556	
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02	
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24	
ECLASS 12.0	27-44-02-24	ECLASS 13.0	27-44-02-24	
ECLASS 14.0	27-44-02-24	ECLASS 15.0	27-44-02-24	

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAIFG-M8S-M10-9




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



SAIFG-M8S-M10-9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件



魏德米勒是业界领先的联接器国际供应商之一。该产品系 列的一个重要部分是圆形联接器,即魏德米勒以 SAI 冠名 的产品系列。在 SAI 产品的开发过程中,魏德米勒的工 程师团队一直坚持理性和成本效益的理念,并通过与关键 客户积极展开合作,推出了以性能和优质引领全球市场的 产品, 广受用户好评。新款采用 S 和 T 编码的 M12 电源 分配器就是最好的例子。这些模块具有超高电流和电压范围。因此也能与包括三相电机在内的设备配合使用。

通用订货数据

类型 SAIE-KMM10X1-SW12

订货号 2424560000 GTIN (EAN) 4050118432107

数量 25 ST

版本 内置插头