

PAC-HE14-F-HF-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

订货号	2425650005
类型	PAC-HE14-F-HF-0M5
GTIN (EAN)	4099986597433
数量	1 items

PAC-HE14-F-HF-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 40 g

温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

电缆长度	0.5 m	适用于	数字信号
电缆	LIHH 电缆	接口连接器	FLAT CABLE CONECTOR HE10 14P
最小回路数	14 回路	PLC 侧接连接器	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²)
导线压接面积	0.14 mm ²		

电气数据

最大总电流	3 A	每路允许的最大电流	1 A
额定电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	导线电阻	≤ 150 mΩ/m
工作电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	导线载流能力	300 pF/m
导线/屏蔽载流能力	300 pF/m		

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		