

PAC-D9F-D9F-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

| | |
|------------|------------------------------------|
| 订货号 | 2426110100 |
| 类型 | PAC-D9F-D9F-HF-10M |
| GTIN (EAN) | 4099986599369 |
| 数量 | 1 items |

PAC-D9F-D9F-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1482.82 g

温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

| | | | |
|-----------|-----------------|--------|----------------------|
| 电缆长度 | 10 m | 适用于 | 模拟信号 |
| 接口连接器 | SUB-D FEMALE 9P | 最小回路数 | 9 回路 |
| PLC 侧接连接器 | SUB-D FEMALE 9P | 导线压接面积 | 0.25 mm ² |

电气数据

| | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 最大总电流 | 3 A | 每路允许的最大电流 | 1 A |
| 额定电压 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m |
| 工作电压 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 导线载流能力 | 300 pF/m |
| 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |