

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器
订货号	2426250000
类型	UR67-PN-HP-8IOL-12-30M
GTIN (EAN)	4050118434354
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

-	TH
#	TII.
	3,00

MAMID 认证	110
	(🗲 շ(VL) us
	LISTED

ROHS	一致	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>	
证书号 (cULus)	E141197	

尺寸和重量

净重	480 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

供电电压

反向电路保护	是	模块电子部分的功耗	典型值 160 mA

数字输入

过载保护	是	
诊断显示器	通过 LED	
诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
数字输入	短路保护	是
	过载保护	是
	反向电路保护	是
输入类型	P切换	
短路保护	是	
数量	4	

数字输出

过载保护	是	
诊断显示器	通过 LED	
诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
数字输出	短路保护	 是
	过载保护	是
	反向电路保护	是
短路保护	 是	
低输出电流	- 1 V	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
高输出电压	最大 2 V	

通用参数

外壳基本材料	铸锌	防护等级	IP67

目录日期/图纸 2

数据信息页

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型 SAIL-M12BW-L-1.5PGR 版本

订货号 <u>2455200150</u> GTIN (EAN)

传感器/执行器导线,一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 弯型插

4050118470048

座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件, 超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型 SAIL-M12BG-L-1.5PGR

订货号 2455330150 传感器/执行器导线,一端不带联接器,M12,回路数:5,1.5 m,孔式直,

4050118469950 GTIN (EAN)

带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量 1 ST

弯型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型 SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR

订货号 2455300150 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 插针, 90°-

GTIN (EAN) 4050118470444 插座 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

编制日期 07.11.2025 07:07:16 MEZ

4 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

直型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型 SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR 版本

<u>2455280150</u>

4050118470369

GTIN (EAN)

传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式, 直-孔

式, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

直型

订货号

数量



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件, 超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型 SAIL-M12G-L-1.5PGR 订货号

1 ST

2455220150

4050118470123

传感器/执行器导线,一端不带联接器,M12,回路数:5,1.5 m,针式直,

带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

直型对直型

GTIN (EAN)

数量



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型 SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR

订货号 2455260150

传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 直-孔

GTIN (EAN) 4050118470284 式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

数量

编制日期 07.11.2025 07:07:16 MEZ

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

弯型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型 SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR

<u>2455320150</u>

4050118470529

传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 弯-孔

式 弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

角型

订货号

数量

GTIN (EAN)



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接 插件, 超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑 型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

数量

类型 SAIL-M12W-L-1.5PGR

2455240150

版本

订货号

传感器/执行器导线,一端不带联接器,M12,回路数:5,1.5 m,销

4050118470208 GTIN (EAN) 1 ST

钉, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头

预装 IE-导线,PROFINET,Cat.5,PUR,绿色,适用于拖 曳电缆, M12-RJ45



通用订货数据

类型 IE-C5DD4UG0015MCSA70-E

订货号 1044470015 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5

GTIN (EAN) 4032248779062 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m

1 ST 数量

编制日期 07.11.2025 07:07:16 MEZ

6 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

M12 直插针 - M12 直插针



预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12

通用订货数据


类型 IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E 版本

 订货号
 1025950015
 牵引电缆, PROFINET, M12 D编码 – IP 67 直型插针, M12 D编码 – IP 67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5

 GTIN (EAN)
 4032248776054
 67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5

数量 1 ST n

螺钉连接



IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

类型 SAISGS-M-4D-6/8-M12

订货号 1892120000


GTIN (EAN) 4032248569380

数量 1 ST

版本

可现场安装的接插件, M12

空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。 与魏德米勒 Dekafix 一样,MultiFit 系列标记号也能提供标 准打印。

在第一次使用 MultiFit 时,建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号,可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进 行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

编制日期 07.11.2025 07:07:16 MEZ

数据信息页

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 MF 5/10 MC NE WS 版本 订货号 1954050000 MultiFit, 端子标记, 5 x 10 mm, 间距 P(单

订货号 1954050000 MultiFit, 端子标记, 5 x 10 mm, 间距 P(单位:mm):10.00 Phoenix, GTIN (EAN) 4032248632923 白色

数量 250 ST