

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器
订货号	<a href="#">2426250000</a>
类型	UR67-PN-HP-8IOL-12-30M
GTIN (EAN)	4050118434354
数量	1 items

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E141197

尺寸和重量

净重	480 g
----	-------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

供电电压

反向电路保护	是	模块电子部分的功耗	典型值 160 mA
--------	---	-----------	------------

数字输入

过载保护	是	
诊断显示器	通过 LED	
诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
数字输入	短路保护	是
	过载保护	是
	反向电路保护	是
输入类型	P 切换	
短路保护	是	
数量	4	

数字输出

过载保护	是	
诊断显示器	通过 LED	
诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
数字输出	短路保护	是
	过载保护	是
	反向电路保护	是
短路保护	是	
短路保护	是	
低输出电流	- 1 V	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
高输出电压	最大 2 V	

通用参数

外壳基本材料	铸锌	防护等级	IP67
--------	----	------	------

**UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	版本	
订货号	<a href="#">2455200150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
GTIN (EAN)	4050118470048		
数量	1 ST		

直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	版本	
订货号	<a href="#">2455330150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 孔式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
GTIN (EAN)	4050118469950		
数量	1 ST		

弯型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	版本	
订货号	<a href="#">2455300150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 插针, 90° - 插座 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
GTIN (EAN)	4050118470444		
数量	1 ST		

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

直型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455280150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式, 直 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470369	式, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455220150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 直,
GTIN (EAN)	4050118470123	带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

直型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455260150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 直 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470284	式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

弯型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455320150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 弯 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470529	式 弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12W-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455240150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 销
GTIN (EAN)	4050118470208	钉, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12-RJ45



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	版本
订货号	<a href="#">1044470015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248779062	(ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
数量	1 ST	

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

M12 直插针 - M12 直插针

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	版本	
订货号	<a href="#">1025950015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, M12 D 编码 - IP	
GTIN (EAN)	4032248776054	67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5	
数量	1 ST	m	

螺钉连接




IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

类型	SAISGS-M-4D-6/8-M12	版本	
订货号	<a href="#">1892120000</a>	可现场安装的接插件, M12	
GTIN (EAN)	4032248569380		
数量	1 ST		

空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。与魏德米勒 Dekafix 一样, MultiFit 系列标记号也能提供标准打印。  
在第一次使用 MultiFit 时, 建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号, 可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### 通用订货数据

类型	MF 5/10 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1954050000</a>	MultiFit, 端子标记, 5 x 10 mm, 间距 P (单位 : mm) : 10.00 Phoenix,
GTIN (EAN)	4032248632923	白色
数量	250 ST	