

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器
订货号	<a href="#">2426260000</a>
类型	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434293
数量	1 items

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E141197

## 尺寸和重量

净重	500 g
----	-------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## 供电电压

反向电路保护	是	模块电子部分的功耗	典型值 160 mA
--------	---	-----------	------------

## 数字输入

过载保护	是	
诊断显示器	通过 LED	
诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
数字输入	短路保护 过载保护 反向电路保护	是 是 是
输入类型	P 切换	
短路保护	是	
数量	4	

## 数字输出

过载保护	是	
诊断显示器	通过 LED	
诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色	
数字输出	短路保护 过载保护 反向电路保护	是 是 是
短路保护	是	
短路保护	是	
低输出电流	- 1 V	
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色	
高输出电压	最大 2 V	

## 通用参数

外壳基本材料	铸锌	防护等级	IP67
--------	----	------	------

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 分类

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455200150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118470048	
数量	1 ST	

## 直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455330150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 孔式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118469950	
数量	1 ST	

## 弯型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455300150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 插针, 90°-插座 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118470444	
数量	1 ST	

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 直型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455280150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式, 直 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470369	式, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

## 直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455220150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式直,
GTIN (EAN)	4050118470123	带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

## 直型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455260150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式直 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470284	式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 弯型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455320150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 弯 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470529	式 弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

## 角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T- 编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

类型	SAIL-M12W-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455240150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 销
GTIN (EAN)	4050118470208	钉, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

## 拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12-RJ45



## 通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	版本
订货号	<a href="#">1044470015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248779062	(ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
数量	1 ST	

## UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## M12 直插针 - M12 直插针


预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12



## 通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	版本
订货号	<a href="#">1025950015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, M12 D 编码 - IP
GTIN (EAN)	4032248776054	67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5
数量	1 ST	m

## 螺钉连接



IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

## 通用订货数据

类型	SAISGS-M-4D-6/8-M12	版本
订货号	<a href="#">1892120000</a>	可现场安装的接插件, M12
GTIN (EAN)	4032248569380	
数量	1 ST	

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

## 优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**UR67-PN-HP-8IOL-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	ESG-M 8/20 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1027290000</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248753284	
数量	200 ST	