

**UR67-MP-HP-16DI-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



性能更强 简化

u-远程

魏德米勒的u-remote 系统体现了我们IP 67型创新远程 I/O 理念，该系统完全着眼于用户的利益：量身订做的规划、更快速的安装、更安全的启动、更短的检修停工时间。目标在于大幅提高设备性能和效率 u-remote代表“性能更强”简化

通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器, PROFINET V2.3
订货号	<a href="#">2426270000</a>
类型	UR67-MP-HP-16DI-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434422
数量	1 items

## UR67-MP-HP-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
证书号 (cULus) E141197

## 尺寸和重量

高度	17.6 mm	高度 (英寸)	0.6929 inch
宽度	59.6 mm	宽度 (英寸)	2.3465 inch
长度	200 mm	长度 (英寸)	7.874 inch
净重	500 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## 供电电压

反向电路保护 是 操作电压 24 V  
模块电子部分的功耗 典型值 100 mA

## 数字输入

诊断显示器 每通道, 通过 LED, 红色  
高输入电流 符合 IEC 61131-2 标准 1 类要求  
状态显示器 每通道, 通过 LED, 黄色  
数字输入 短路保护 是  
过载保护 是  
反向电路保护 是  
低输入电流 符合 IEC 61131-2 标准 1 类要求  
高输入电压 > 11 V  
低输入电压 < 5 V

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94 UL 94 外壳基本材料 铸铝, UL 94: V-0  
防护等级 IP67

## 联接

供电电压 (AUX-IN) 1 个 M12 的 5 回路插头, L 编码 供电电压 (AUX-OUT) 1 个 M12 的 5 回路插座, L 编码  
现场总线 (BUS-OUT) 1x M12 孔式 4 针, D 编码 现场总线 (BUS-IN) 1x M12 孔式 4 针, D 编码  
输入/输出连接 8x M12 孔式 5 针, A 编码

## 分类

ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599  
ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 14.0 27-24-26-04

**UR67-MP-HP-16DI-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-24-26-04

---

UR67-MP-HP-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	版本	
订货号	<a href="#">2455200150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
GTIN (EAN)	4050118470048		
数量	1 ST		

直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	版本	
订货号	<a href="#">2455330150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 孔式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
GTIN (EAN)	4050118469950		
数量	1 ST		

弯型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	版本	
订货号	<a href="#">2455300150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 插针, 90° - 插座 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不	
GTIN (EAN)	4050118470444		
数量	1 ST		

UR67-MP-HP-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

直型对弯型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455280150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式, 直 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470369	式, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455220150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 直,
GTIN (EAN)	4050118470123	带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

直型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455260150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m, 针式
GTIN (EAN)	4050118470284	直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

UR67-MP-HP-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

弯型对直型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455320150</a>	传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数: 5, 1.5 m, 针式 弯 - 孔
GTIN (EAN)	4050118470529	式 弯, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

角型



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

类型	SAIL-M12W-L-1.5PGR	版本
订货号	<a href="#">2455240150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数: 5, 1.5 m, 销
GTIN (EAN)	4050118470208	钉, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12-RJ45



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	版本
订货号	<a href="#">1044470015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248779062	(ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
数量	1 ST	

UR67-MP-HP-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

M12 直插针 - M12 直插针

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	版本	
订货号	<a href="#">1025950015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, M12 D 编码 - IP	
GTIN (EAN)	4032248776054	67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5	
数量	1 ST	m	

螺钉连接



IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

类型	SAISGS-M-4D-6/8-M12	版本	
订货号	<a href="#">1892120000</a>	可现场安装的接插件, M12	
GTIN (EAN)	4032248569380		
数量	1 ST		

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**UR67-MP-HP-16DI-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

通用订货数据

类型	ESG-M 8/20 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1027290000</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248753284	
数量	200 ST	