

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








性能更强 简化

u-沅程

魏德米勒的u-remote 系统体现了我们IP 67型创新远程 I/O 理念,该系统完全着眼于用户的利益:量身订做的规划、更快速的安装、更安全的启动、更短的检修停工时间。 目标在于大幅提高设备性能和效率 u-remote代表"性能更强"简化

通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行 器有源分配器, PROFINET V2.3
订货号	<u>2426300000</u>
类型	UR67-MP-78-16DI-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434439
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	($\overline{\epsilon}$	CUL US
	30 2 4 5		TI21ED

ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	F141197

尺寸和重量

高度	51 mm	高度 (英寸)	2.0079 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
长度	255 mm	长度 (英寸)	10.0394 inch
净重	520 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

供电电压

是 操作 日	由压	24 V
<u> </u>	'U/II	<u> </u>
典型值 100 mA		
	<u>操作</u> 操作	是 操作电压 操作电压

数字输入

诊断显示器	每通道, 通过 LED, 红色		
高输入电流	符合IEC 61131-2 标准 1 类要求		
状态显示器	每通道, 通过 LED, 黄色		
数字输入	短路保护	是	
	过载保护	是	
	反向电路保护	是	
低输入电流	符合IEC 61131-2 标准 1 类要求		
高输入电压	> 11 V		
低输入电压	<5 V		

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	UL 94	外壳基本材料	铸锌
防护等级	IP67		

联接

供电电压 (AUX-IN)	PushPull-Power	供电电压 (AUX-OUT)	PushPull-Power
分类			
ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
ECLASS 9.1	27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04

数据信息页

UR67-MP-78-16DI-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
ECLASS 13.0	27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

通用订货数据

类型	SAI-SK-M12	版本
订货号	9456050000	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4008190304058	
数量	30 ST	
类型	SAI-SK-M12-UNI 2029	版本
订货号	2330260000	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 ST	
类型	SAI-SK STECKER M12	版本
订货号	<u>1781520000</u>	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
GIIIV (EAIV)	1002210171000	

PUR, 无卤, 黑色(U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线,可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用,提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。7/8"电缆常用于供电型应用。没能找到您需要的产品?或许您能对所需产品进行具体描述?请与我们交流!

通用订货数据

类型	SAIL-7/8W-5-1.5U	版本
订货号	1292180150	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, 7/8", 回路数 : 5 (4 + PE), 1.5 m,
GTIN (EAN)	4050118088052	销钉,90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-7/8G-5-1.5U	版本
订货号	<u>1292170150</u>	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, 7/8", 回路数 : 5 (4 + PE), 1.5 m,
GTIN (EAN)	4050118088168	针式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	
类型	SAIL-7/8BW-5-1.5U	版本
订货号	1292200150	传感器/执行器导线, 一端不带联接器, 7/8", 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m,
GTIN (EAN)	4050118088304	弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

www.weidmueller.com

Germany

类型 SAIL-7/8BG-5-1.5U

1 ST

1292190150

4050118088250

传感器/执行器导线, 一端不带联接器, 7/8", 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m,

孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不

直型

数量

订货号

GTIN (EAN)

缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和 7/8"联接, 结实耐用,十分适合用于机械工程。 7/8"圆形 联接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头 的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济 的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型 SAIB-5/9-7/8

订货号 1292000000

GTIN (EAN) 4050118086874

版本

可现场安装的接插件, 7/8"

弯型



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和 7/8"联接, 结实耐用,十分适合用于机械工程。 7/8"圆形 联接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头 的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济 的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型 SAIBW-5/9-7/8 订货号 1292020000

GTIN (EAN) 4050118086959

1 ST 数量

版本

可现场安装的接插件, 7/8"

编制日期 05.11.2025 01:53:28 MEZ

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

直型



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和 7/8"联接, 结实耐用,十分适合用于机械工程。 7/8"圆形 联接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头 的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济 的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型 SAIS-5/9-7/8 订货号 1301220000 GTIN (EAN)

4050118098150

数量

版本

可现场安装的接插件, 7/8"

弯型



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头, 用于客户定制的M8、M12、M16和 7/8"联接, 结实耐用,十分适合用于机械工程。 7/8"圆形 联接器能传送大量电能。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头 的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济 的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

数量

类型 SAISW-5/9-7/8 订货号 1291980000 4050118087017 GTIN (EAN)

1 ST

版本

可现场安装的接插件, 7/8"

M12 直插针 - M12 直插针

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电 缆, M12



通用订货数据

类型 IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E

订货号 1025950015 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, M12 D 编码 - IP GTIN (EAN) 4032248776054 67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5

1 ST 数量




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头





通用订货数据

类型 IE-C5DD4UG0015MCSA70-E 版本


订货号 1044470015 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5

4032248779062 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 $\,\mathrm{m}$

数量

螺钉连接

GTIN (EAN)



IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

通用订货数据

类型 SAISGS-M-4D-6/8-M12

1892120000

4032248569380

1 ST 数量

可现场安装的接插件, M12

空白

订货号

GTIN (EAN)



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

编制日期 05.11.2025 01:53:28 MEZ

数据信息页

UR67-MP-78-16DI-12-60M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

订货号

GTIN (EAN)

通用订货数据

类型 ESG-M 8/20 MC NE WS

1027290000

4032248753284

版本

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

数量 200 ST