

**UR67-MP-78-16DI-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



性能更强 简化

u-远程

魏德米勒的u-remote 系统体现了我们IP 67型创新远程 I/O 理念，该系统完全着眼于用户的利益：量身订做的规划、更快速的安装、更安全的启动、更短的检修停工时间。目标在于大幅提高设备性能和效率 u-remote代表“性能更强”简化

通用订货数据

版本	Automation Products - u-remote IP67, 传感器/执行器有源分配器, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol 多协议
订货号	<a href="#">2426300000</a>
类型	UR67-MP-78-16DI-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434439
数量	1 items

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
证书号 (cULus) E141197

## 尺寸和重量

高度	17.3 mm	高度 (英寸)	0.6811 inch
宽度	59.6 mm	宽度 (英寸)	2.3465 inch
长度	206 mm	长度 (英寸)	8.1102 inch
净重	520 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## 供电电压

反向电路保护 是 操作电压 24 V  
模块电子部分的功耗 典型值 100 mA

## 数字输入

诊断显示器 每通道, 通过 LED, 红色  
高输入电流 符合 IEC 61131-2 标准 1 类要求  
状态显示器 每通道, 通过 LED, 黄色  
数字输入 短路保护 是  
过载保护 是  
反向电路保护 是  
低输入电流 符合 IEC 61131-2 标准 1 类要求  
高输入电压 > 11 V  
低输入电压 < 5 V

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94 UL 94 外壳基本材料 铸铝, UL 94: V-0  
防护等级 IP67

## 联接

供电电压 (AUX-IN) 1 个 7/8" 5 回路插头 供电电压 (AUX-OUT) 1 个 7/8" 5 回路插座  
现场总线 (BUS-OUT) 1x M12 孔式 4 针, D 编码 现场总线 (BUS-IN) 1x M12 孔式 4 针, D 编码  
输入/输出连接 8x M12 孔式 5 针, A 编码

## 分类

ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599  
ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 14.0 27-24-26-04

**UR67-MP-78-16DI-12-60M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-24-26-04

---

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

M12

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。



通用订货数据

类型	SAI-SK-M12	版本
订货号	<a href="#">9456050000</a>	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4008190304058	
数量	30 ST	
类型	SAI-SK-M12-UNI 2029	版本
订货号	<a href="#">2330260000</a>	受保护组件, 护罩
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 ST	
类型	SAI-SK STECKER M12	版本
订货号	<a href="#">1781520000</a>	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
数量	50 ST	

PUR, 无卤, 黑色(U)



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线, 可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用, 提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。  
7/8"电缆常用于供电型应用。  
没能找到您需要的产品? 或许您能对所需产品进行具体描述? 请与我们联系!

通用订货数据

类型	SAIL-7/8W-5-1.5U	版本
订货号	<a href="#">1292180150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, 7/8", 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m, 销钉, 90°, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118088052	
数量	1 ST	
类型	SAIL-7/8G-5-1.5U	版本
订货号	<a href="#">1292170150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, 7/8", 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m, 针式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118088168	
数量	1 ST	
类型	SAIL-7/8BW-5-1.5U	版本
订货号	<a href="#">1292200150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, 7/8", 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
GTIN (EAN)	4050118088304	
数量	1 ST	

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	SAIL-7/8BG-5-1.5U	版本
订货号	<a href="#">1292190150</a>	传感器/执行器导线, 一端不带连接器, 7/8", 回路数: 5 (4 + PE), 1.5 m,
GTIN (EAN)	4050118088250	孔式直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
数量	1 ST	

### 直型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。  
 反向插座和插头, 用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接, 结实耐用, 十分适合用于机械工程。7/8"圆形连接器能传送大量电能。  
 螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接, 同样可以支持多导线联接。

### 通用订货数据

类型	SAIB-5/9-7/8	版本
订货号	<a href="#">1292000000</a>	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086874	
数量	1 ST	

### 弯型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。  
 反向插座和插头, 用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接, 结实耐用, 十分适合用于机械工程。7/8"圆形连接器能传送大量电能。  
 螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线, 可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接, 同样可以支持多导线联接。

### 通用订货数据

类型	SAIBW-5/9-7/8	版本
订货号	<a href="#">1292020000</a>	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086959	
数量	1 ST	

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

直型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。  
反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。7/8"圆形联接器能传送大量电能。  
螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型	SAIS-5/9-7/8	版本
订货号	<a href="#">1301220000</a>	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118098150	
数量	1 ST	

弯型



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。  
反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。7/8"圆形联接器能传送大量电能。  
螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

类型	SAISW-5/9-7/8	版本
订货号	<a href="#">1291980000</a>	可现场安装的接插件, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118087017	
数量	1 ST	

M12 直插针 - M12 直插针

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	版本
订货号	<a href="#">1025950015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, M12 D 编码 - IP
GTIN (EAN)	4032248776054	67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5
数量	1 ST	m

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直角插头


预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, M12-RJ45



## 通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	版本	
订货号	<a href="#">1044470015</a>	牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5	
GTIN (EAN)	4032248779062	(ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m	
数量	1 ST		

## 螺钉连接



IP 67 M12 接插件, 带有螺钉或弹片压接联接。

## 通用订货数据

类型	SAISGS-M-4D-6/8-M12	版本	
订货号	<a href="#">1892120000</a>	可现场安装的接插件, M12	
GTIN (EAN)	4032248569380		
数量	1 ST		

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## UR67-MP-78-16DI-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 通用订货数据

类型	ESG-M 8/20 MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1027290000</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式	
GTIN (EAN)	4032248753284		
数量	200 ST		